

Baugruppenträger BGT 19" 4HE RAW



Technische Daten

Abmessungen	19"-Rack, 4HE, (B x H x T) 483 x 177,8 x 260 mm
Material	Aluminium eloxiert
Rücksetzbar	mit Umrüstsatz 35/70 mm (Option)
Aufbau	Modular
Modul-Typen	6x14TE Module à 12 oder 24 Kupplungen 10x8TE Module à 12 Kupplungen 12x7TE Module à 12 Kupplungen
Montageart	4 Befestigungsschrauben (beiliegend)
Beschriftung	Beschriftungsstreifen
Kabeleinführung	seitlich oder hinten, mit Flexrohr

Anwendung

Der Baugruppenträger BGT 19" 4HE RAW ist für den Anschluss von Bündel- und Zentraladerkabel geeignet, wenn eine rückseitige Bestückung erwünscht ist. Die Frontseite wird mit einer Blindplatte 4HE/84TE geschlossen. In der Spleisskassette werden die Fasern mittels Fusionsspleissung an LWL-Pigtail angeschlossen. Im BGT können die Module auch als Trockenmuffe für "Transitspleissungen" eingesetzt werden. Die ausziehbaren Module erlauben es die Spleissarbeiten auf einem Arbeitstisch auszuführen.